品番：EA897E-50CA

品名：単相200V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)

販売価格	62,600円（税抜）／ 68,860円（税込）		
カタログ価格	62,600円（税抜）／68,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/12 22:37現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		

仕様

メーカー	スイデン（Suiden）	型番	SCF-N50DE2-T
羽根径	50cm	電源	単相200V
仕様	三速式(強・中・弱)	定格出力	250W
極数	4P	最大風量(50/60Hz)	75/92m3/min
騒音値(50/60Hz)	62/67 dB	サイズ	658×658×282(T)mm
材質	フレーム：鉄 羽：アルミ板	重量	19kg
特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・ワンタッチで風量調整 ・低騒音構造を採用 ・電源プラグなし		

代替品

品番　EA897E-50CB

コメント　変更点：品番変更

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.