品番：EA897TA-1A

品名：AC100V/306W 大型冷風機(気化式)

販売価格	124,000円（税抜）／ 136,400円（税込）			
カタログ価格	124,000円（税抜）／136,400円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/06 02:26現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0059ページ			

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

この商品は車上渡し品です。

夏は冷風・冬は加湿！オゾンの強い酸化力で消臭・除菌！

仕様

メーカー	日動工業	型番	CF-290N-OZ
用途	夏は熱中症対策の冷風機として 冬は乾燥を防ぐ加湿機として	仕様	屋内型/冷風・加湿
風量	50Hz：弱：95、中：101、強：109m3/min 60Hz：弱：91、中：102、強：118m3/min	風速	50Hz：強240m/min 60Hz：強240m/min　（測定距離1m）
冷房能力	50Hz：10.9Kw 60Hz：11.8Kw	冷却範囲	50～60㎡
オゾン発生量	弱：32.2mg/h 強：26.2mg/h	連続運転時間	7～10.5時間
タイマー	1～24時間ON/OFF	定格電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz：弱/187W、中/208W、強/245W 60Hz：弱/200W、中/236W、強/306W	定格電流	50Hz：弱/2.04A、中/2.22A、強/2.59A 60Hz：弱/2.16A、中/2.52A、強/3.23A

スイング動作	上下手動（上下90度） 左右自動（左右50度）	給水方法	タンク貯水式
有効貯水量	65L	ファン径	520mm
サイズ	(W)850×(D)545×(H)1380mm	重量	35.3kg
材質	羽根/PP樹脂 本体/ABS樹脂	付属品	リモコン（電池付き）×1 自動給水ジョイント×1 殺菌・臭気対策剤（CF-SS）×2個
夏場は、吹出口で周囲より-5℃の冷却効果			
風量3段階切替(弱・中・強)			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.