品番：EA898CJ-6A

品名：350mm/DC36V チェーンソー(充電式)

販売価格	67,600円（税抜）／ 74,360円（税込）		
カタログ価格	67,600円（税抜）／74,360円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 15:59現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2546ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CS3635DB(XPZ)
有効切断長	350mm	ガイドバー長さ	350mm
チェン形式	90PX-52E	刃のピッチ	3/8”
オイルタンク容量	100mL	給油方式	自動(吐出量調整式)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	実用充電：約19分 満充電：約25分
モーター	直流ブラシレスモーター	サイズ	(L)760×(H)214×(W)247mm
重量	4.6kg	付属品	バッテリー×1 充電器 チェーンケース チェーンオイル（50ml） 電池カバー

<高トルクモーターでパワフル切断>
モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。

<高効率・長寿命なブラシレスモーター>
ブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造（スプロケットとモーターが直結）により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク＆長く使えます。

<完全ツールレスで、とってもラク！ツールレスソーチェン交換>
ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単！
大形ノブ：大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。
テンションダイヤル：テンションダイヤルで張り調整もツールレス

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.