品番：EA898G-2B

品名：450mm 植木バリカン(電動)

販売価格	24,900円（税抜）／ 27,390円（税込）		
カタログ価格	24,900円（税抜）／27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/03 22:54現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2572ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH45SG
全長	765mm	重量	2.0kg
刈込幅	450mm	切断径	15mm
ストローク数	1800回/分	電源	AC100V又は14.4V(別売)
消費電力	320W	定格電流	3.4A
付属品	コード10m、チップレシーバー、ブレードケースコードガイド、プラグクリップ、ノブナット(2個)		

両刃駆動方式(三面研磨刃)/特殊コーティング

側面刈りに便利な「らくらくハンドル」を採用、重心のバランスが良く負担を軽減します。

木のヤニがつきにくい特殊コーティングブレード付

ツールレスでブレードの交換が可能な「らくらくブレード交換」

特殊樹脂を採用、「高耐久・低振動・低騒音」を実現。

「大型チップレシーバー」で刈込みながら刈取った枝葉を集めることができ、せん定後の清掃が楽です。

連続作業に便利な「オンロックボタン付スイッチ」

プロテクタで切断した枝葉から手を保護。

黄色いコードで誤切断防止。
別売のハイブリッド電源使用で、コードレスとしてもお使いいただけます。

代替品

	品番 EA898GB-32 **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.