品番：EA898RB-21A

品名：DC18.0V 草刈機(充電式/ﾅｲﾛﾝｶｯﾀｰ付)

販売価格	27,200円（税抜）／ 29,920円（税込）		
カタログ価格	27,200円（税抜）／29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/19 23:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2565ページ		

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-1800
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ160mm
全長	1197～1497mm	重量	金属8枚刃使用時：2.3kg あんぜんロータ使用時：2.2kg
電源	18V（リチウムイオン1500mAh）	充電時間	69分
連続使用時間	刈刃（金属刃）：約20分 あんぜんロータ：約15分	付属品	刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数	金属8枚使用時：6400回/分 あんぜんロータ使用時：6000回/分	刈刃寸法	金属8枚刃使用時：外径160mm×内径20mm あんぜんロータ使用時：径2mm×105mm
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み			
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音			
騒音が気になる環境に最適			

ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく
キワ刈りは「あんぜんロータ（ナイロンコード）」を使い安全作業

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.