品番：EA898RB-22

品名：DC18.0V 草刈機(充電式/ﾅｲﾛﾝｶｯﾀｰ付)

販売価格	38,700円（税抜）／ 42,570円（税込）		
カタログ価格	38,700円（税抜）／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/18 03:27現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-1801L5
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ160mm
全長	1209～1509mm	重量	金属8枚刃使用時：2.6kg あんぜんロータ使用時：2.5kg
電源	18V（リチウムイオン5000mAh）	充電時間	84分
連続使用時間	刈刃（金属刃）：約60分 あんぜんロータ：約50分	付属品	刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数	金属8枚使用時：6400回/分 あんぜんロータ使用時：6000回/分	刈刃寸法	金属8枚刃使用時：外径160mm×内径20mm あんぜんロータ使用時：径2mm×105mm
φ2.0mmナイロンコード			
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み			
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音			

騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく
キワ刈りは「あんぜんロータ（ナイロンコード）」を使い安全作業

代替品

	品番 EA898RB-21A **コメント** バッテリー容量:1.5Ah

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.