品番：EA899AZ-1

品名：DC18V ハンディクリーナー(充電式)

販売価格	32,700円（税抜）／ 35,970円（税込）		
カタログ価格	32,700円（税抜）／35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 22:33現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2475ページ		

仕様

メーカー	工進	型番	SCL-1820
使用電池	18V仕様 リチウムイオン2.0Ah(付属)	集じん容量	0.35L
連続使用時間	強：約10分、標準：約33分	吸込仕事率	強:73.6W、標準:18.4W
サイズ	ハンディー時：470×90×216(H)mm	重量	1.3kg(バッテリー含む、ノズル・ホース付属品なし)
充電時間	約60分	付属品	バッテリー、充電器、ストレートパイプ、フレキシブルホース、すき間用ノズル、床用ノズル、フィルター
用途	一般家庭の掃除、自動車内の掃除、ビル、ホテル内の掃除	モード切替	2段階 (標準モード/強モード)
使用環境温度	5～40℃	適合バッテリー	EA990KB-26
バッテリー用充電器	EA990KB-27		
ブラシレスモーター			
紙パック不要			
サイクロン方式			
本体重量1.3kgで軽量コンパクト			

耐久性に優れたブラシレスモーター採用。吸込仕事率が高く、吸引力が優れています。
汚れが気になるサイクロン部分はワンボタンで簡単に取り外せ、水洗いできます。
先端が曲がるので、狭いスペースも掃除することができます。
毎日使うものだから小型で軽量が一番。女性やシニアが片手でラクに操作できます。

代替品

	品番 EA899AW-19A **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.