品番：EA899HB-10

品名：AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

販売価格	33,700円（税抜）／ 37,070円（税込）		
カタログ価格	33,700円（税抜）／37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/17 08:45現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2523ページ		

仕様

メーカー	日立（HITACHI）	型番	CV-G1200
集じん容量	12L	電源	100V
消費電力	1050W	吸込仕事率	360W
騒音値	71dB	コード長	8m
サイズ	388×335×471(H)mm	重量	5.7kg
付属フィルター	布フィルター	付属品	・ホース（1.5m） ・床用吸口 ・すき間（サッシ）用吸口 ・棚用自在吸口 ・延長管

鋼板製ボディ

ブロアー機能付（すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。）

フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。（床、畳用とじゅうたん用があります。）

棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.