# 品番：EA899HC-47A

# 品名：DC18V ﾊﾝﾃﾞｨｰｸﾘｰﾅｰｾｯﾄ(ｻｲｸﾛﾝ/充電式)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 62,900円（税抜）／ 69,190円（税込） | | |
| カタログ価格 | 62,900円（税抜）／69,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/19 15:34現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2473ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R 18DC(S)(NN)　※ESCOオリジナルセット品 |
| 仕様 | バッテリー・充電器セット | 吸込仕事率 | (強)：約25W<br>(標準)：約18W<br>(弱)：約10W |
| 連続使用時間 | (強)：約40分<br>(標準)：約48分<br>(弱)：約66分<br>※EA813HF-17B装着時 | バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) |
| 充電時間 | 満充電：約25分 | 集じん容量 | 0.4L |
| サイズ | 511×112×(H)169mm<br>(延長管・ノズル取付け時長さ:1027mm) | 重量 | 1.8kg<br>※EA813HF-17B装着時 |
| 付属品 | 床用ノズル、延長管、すき間用ノズル | | |

| |
|---|
| 1段サイクロン方式 |
| LEDライト付 |
| 吸込力が3段階に切替可能 |
| サイクロン方式で吸込み能力が持続します。 |
| 2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。 |

| |
|---|
| ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。 |
| 1段サイクロン方式により、紙パック不要。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.