品番：EA899HC-48

品名：DC18.0V ﾊﾝﾃﾞｨｰｸﾘｰﾅｰｾｯﾄ(紙ﾊﾟｯｸ/充電式)

販売価格	72,900円（税抜）／ 80,190円（税込）		
カタログ価格	72,900円（税抜）／80,190円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/15 00:15現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	ESCOオリジナルセット品
用途	清掃作業に	仕様	エスコセット （バッテリー・充電器セット）
集じん容量	0.4L	集じん方式	紙パック式
バッテリー	リチウムイオン（18V/5.0Ah）	使用可能バッテリー	マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池（BSL 18XXシリーズ）
吸込仕事率	(強)：33W (標準)：26W (弱)：17W	連続使用時間	(強)：約40分 (標準)：約48分 (弱)：約66分
充電時間	満充電：約25分 実用充電：約19分	サイズ	ハンディ時：478(W)×112(D)×169(H)mm 延長管・ノズル取付時全長:1008mm
重量	1.8kg（バッテリーEA813HF-17B装着時）	騒音値	72db
カラー	ホワイト	材質	ABS樹脂
付属品	床用ノズルB、延長管（ノズルホルダ付）、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚		
ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい			

紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。
<紙パックの付け忘れ防止機能> 紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない！
<パネルスイッチ> 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

代替品

	品番 EA899HC-48A **コメント** 変更点：価格

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.