品番：EA899HK-2A

品名：DC36.0V/8.0L 乾湿両用ｺｰﾄﾞﾚｽｸﾘｰﾅｰ(充電式)

販売価格	143,700円（税抜）／ 158,070円（税込）		
カタログ価格	143,700円（税抜）／158,070円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/20 02:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			







コードレスなのにAC100V並のパワーで快適お掃除(ターボモード使用時)

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(2WPZ)
仕様	乾湿両用	吸込仕事率	300W
最大風量	3.5m3/min	最大真空度	20.1KPa
フィルタ	布フィルタ	容量(L)	集じん:8、吸水:6
騒音値	66dB	電源	36Vバッテリー、またはAC100V
充電時間	約40分	連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分 ※EA813HF-19Aのバッテリーを2個使用時
サイズ	331×369×408mm	重量	9.3kg ※EA813HF-19Ax2個使用時
付属品	ホース（内径φ38×1.5m）、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、バッテリー×2、充電器、ツールボックス	用途	現場での清掃作業に

AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」を可能にするターボモード搭載。
タンク内形状のストレート化によりゴミ捨てがスムーズ
フィルタ内面に空気を吹きつけてゴミを落とし 吸引力を持続させるエアブロー機能付き
蓄電池2個差込み可能、さらに1個でも運転可能 ※Ahの異なるバッテリーを組み合わせても使用できます。
メモリー機能搭載 前回作業した時のモードが記憶されます。
カーペットへの吸い付き軽減 床用吸口ヘッド裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。
用途に合わせて調整できる伸縮式ズームパイプ パイプ長さ 870～1225mm
市販のポリ袋を使用可能 市販品のポリ袋は45L（幅650×深さ800mm）、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。
取っ手が折りたため、上面がフラットになり車載時も邪魔になりにくい
ノズルなどの収納に便利なツールボックス付
電源が確保できる場所では別売のACアダプター(EA813H-30)が使用できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.