品番：EA899KY-2

品名：DC3.7V [業務用]窓用ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ(充電式)

販売価格	25,000円（税抜）／ 27,500円（税込）		
カタログ価格	25,000円（税抜）／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/10/02 05:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	ケルヒャージャパン（KARCHER）	型番	1.633-552.0
商品名	WVP10	タンク容量	0.2L
使用時間	33分	電源	充電式(3.7Vリチウムイオンバッテリー)
充電時間	180分	ワイパー幅	280mm
サイズ	280×120×310(H)mm	重量	0.9kg
モーター	出力:12.5W 吸引風量:1.5L/s 吸引圧力:8.5hPa	防水性能	IPX4
騒音値	51dB	用途・清掃場所	小売 オフィス、ビルメンテナンス ホスピタリティ部門 レストランやケータリング 医療
付属品	スプレーボトル（マイクロファイバー付） ワイプヘッド ワイプパッド リムーバー 洗浄剤(500ml) リチウムイオンバッテリー（取外し可能） 充電アダプター		

水平や逆さでも使用できるため、楽な姿勢で効率よく作業ができます。

200mlまで汚水を溜められる汚水タンクは、温水洗浄にも対応しており衛生的に保てます。
リチウムイオンバッテリー搭載。1度の充電で長時間使用が可能です。 スペアのバッテリー（別売）をご用意いただければ交換して連続でご使用いただけます。
水滴が無くなり易く、結果高い作業性能をもたらす吸引性能

代替品

	品番 EA899KY-1D **コメント** 変更点：ﾀﾝｸ容量、使用時間

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.