




建築シーリング  
シリーズ

シリコンシーラント

8060プロ・8070プロ

(防カビタイプ)

(オキシムタイプ、替えノズル式)



メーカー規格	EA品番	カラー
8060	EA930AN-21A・-41A	ホワイト
	EA930AN-22A・-42A	クリアー
	EA930AN-23A・-43A	アイボリー
	EA930AN-24A・-44A	グレー
		アルミ
8070	EA930AN-1A・-11A	ホワイト
	EA930AN-2A・-12A	クリアー
	EA930AN-3A・-13A	アイボリー
	EA930AN-4A・-14A	グレー
	EA930AN-5A・-15A	アルミ

セメダイン・シリコン・シーラントは、常温で固まるシリコンゴムを主成分とする一成分形の弾性シーリング材です。

施工時は、ペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、抜群の接着・シーリング効果を発揮します。

防カビタイプの8070プロは、8060プロの姉妹品で、洗面所・浴室など湿気の高いカビの発生しやすい箇所のシーリングに最適です。

#### ■主な用途

[8060プロ]

##### ●建築

ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合わせ、室内間仕切り、化粧目地などのシール

##### ●電気機器

絶縁シール、ケーブルなどの端末処理

##### ●その他

車両、船舶、冷凍庫などの目地のシール  
 ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール  
 ガラス水槽や池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール

[8070プロ]

##### ●浴室・台所・洗面所まわりの防水シール

#### ■特性

##### 1. 抜群の耐候性・耐水性

耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性に優れ、太陽光線、オゾン、風雪、海水や温度変化に対し、きわめて安定しています。

##### 2. 優れた作業性


一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、そのうえ、垂れがないため施工が簡単です。一般に、5℃から35℃の範囲で作業ができます。

##### 3. JIS A 5758タイプG-クラス30SLM (SR-1-9030G)に適合セメダイン8060プロはJIS A 5758タイプG-クラス30SLM (SR-1-9030G) 認証品です。

##### 4. 豊富なカラー

光沢のある色調で、高い商品価値を持っています。

## 施工方法及び手順



### お客さまへ

- ※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
- ※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的・用途・条件に適合するかをお客さまご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。
- ※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保障するものではありません。

### お知らせ

## 取り扱い上の注意

### 〈安全衛生上の注意〉

- ① 使用中は充分に換気を行うこと。使用時に不快に感じた場合には、新鮮な空気の場所に移ること。  
※本品は、硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。長時間大量に吸入すると健康を害する恐れがありますので、充分な換気が必要です。
- ② 直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いたときはウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落とすこと。
- ③ 誤って目に入れたときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けること。  
※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートを参照願います。

### 〈使用上の注意〉

- ① 接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
- ② 一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)やセッティングブロックと接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
- ③ ポリカーボネート、アクリル樹脂は、ストレスクラックの恐れがありますので事前チェックが必要です。
- ④ 塗料はのりません。
- ⑤ 外壁に使用する場合、特に石材や多孔質の目地において撥水汚染を起こすことがありますのでご注意ください。やむを得ず、使用する場合は、落とす目地等により、目地が水みちにならないよう配慮する必要があります。
- ⑥ 上記理由により、大理石・御影石などの天然石への使用は避けてください。
- ⑦ 銅との接触において、銅イオン(緑青)が析出することがあります。
- ⑧ セメダイン8060プロ・8070プロは飼育水槽や池には使用できません。
- ⑨ エアガン使用の場合3.0kgf/cm<sup>2</sup>以下でご使用ください。
- ⑩ 硬化途中の本シーリング材にアルコー型シーリング材を打ち継ぐと変色することがありますのでご注意ください。
- ⑪ 車両ガラス廻りには使用しないでください。雨により視界が悪くなり危険です。  
※本来のシーリング用途以外には使用しないでください。

### 〈保管上の注意〉

- ① 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
  - ② 子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
- ※使い残したシーリング材は硬化してしまため、開封後は速やかに使い切ってください。

### 〈廃棄方法〉

中身を完全に使い切ってから廃棄してください。

## 有効期間

12ヶ月(5~25℃)

## 容量規格

330mlカートリッジ入り

# セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7275

ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市中千種区井上町34 ☎(052)781-3186

札幌営業所 ☎(011)271-4929 北関東営業所 ☎(0283)92-9639 福岡営業所 ☎(082)273-2070

仙台営業所 ☎(022)287-3811 広島営業所 ☎(082)249-0041

<http://www.cemadine.co.jp/>

高路に際してのお問い合わせ先：接客技術相談センター

☎0120-58-4929(土曜・休日を除く10:00~12:00、13:00~17:00)