

セメダイン

車止めの接着に最適

車止め用

弾性接着剤

無溶剤

強力型

コンクリートブロックとコンクリート下地・アスファルト下地に



接着に最適
車止め用
弾性接着剤 無溶剤 強力型
170ml



セメダイン車止め用はコンクリートブロックの車止め専用接着剤です。

1成分形、無溶剤のため安全で使いやすく速硬化性で耐衝撃性に優れています。

容量規格： **333ml** カートリッジ、**170ml** チューブ

車止めの接着に最適

車止め用

弾性接着剤 無溶剤 強力型

特長

- 一液、常温硬化で使いやすい。
- 弾性接着で振動や衝撃に強い。
- 硬化が速く、低温硬化性良好（5℃で硬化）。
- 無溶剤なので安全で臭いが少ない。

用途


車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着

使い方


- ① 接着する面のゴミ、汚れ等を取り除き、よく乾燥させます（段差や大きな凹凸は事前に修正しておきます）。



- ③ ブロックに人差し指の太さで押しつけながら線状に塗布します。60cm コンクリートブロックの場合、車の前後方向に等間隔に5本塗布します。凹凸のある下地の場合は多めに塗布してください。




- ② ノズルで防湿膜を大きく破り、ノズルを取り付け、その先端から3つ目の段をカットします。
チューブの場合は、キャップで開封します。



- ④ 接着剤塗布後、なるべく早く圧着してください。

- ⑤ 1日放置し（20℃の場合）、接着剤を硬化させます（5℃以下では極端に硬化が遅くなることがあります）。



標準使用量

（60 cm コンクリートブロックの場合）333ml カートリッジ：4本取り付け可能。170ml チューブ：2本取り付け可能

▲ 取り扱い及び保管の注意

- ① 屋内の作業は換気を十分に行ってください。
- ② 皮ふにふれないようにし、必要に応じて保護具を着用してください。
- ③ 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ④ 衣服に付くと取れないので注意してください。
- ⑤ 開封後はなるべく早く使い切ってください。
- ⑥ 幼児の手の届かない5～35℃の一定の場所に保管してください。

▲ 応急処置

- ① 皮ふに付着した場合は拭き取り、石けんでよく洗ってください。かゆみ炎症などの症状がでた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ② 蒸気を吸入して気分が悪くなるなどの異常を感じた場合、空気の新鮮な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ③ 飲み込んだ場合は水で口の中をよく洗い、多量の水又は牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。
- ④ 目に入った場合は多量の水で15分以上洗眼し、痛みなどの異常がある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

▲ 注意事項

- ① 本来の用途以外には使用しないでください。
- ② 降雨、降雪時の施工は避けてください。
- ③ アスファルトは接着しにくい材質のものががありますので、確認してからお使いください。
- ④ 車止めブロックへの急な停止による衝撃は避けてください。
- ⑤ 廃棄は中身を完全に使い切ってから産業廃棄物として処理してください。

- 有害性：×
- 警告：1. 健康上注意を有する物質を含有しています。
2. 皮ふに付着すると、かぶれを起こすおそれがあります。
- 含有成分：エポキシ樹脂
（詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください）。
- 色調：灰白色 硬化後：灰白色
- 容量規格：

品名	規格	品番	EA品番	JANコード	中箱	梱包
セメダイン 車止め用	333ml	RE-082	EA934KB-57	4901761155854	10本	40本
	170ml	RE-215	EA934KB-56	4901761163248	10本	30本

★お願い 本文中のデータ（数値）は当社の試験及び研究調査によるものであり、ご使用に際しては、使用目的、条件をご確認のうえ、お使い願います。

お求めは



接着剤とシーリング材の総合メーカー
セメダイン株式会社

本社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03) 3442-1343
 東京支社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03) 3442-1301
 大阪支社 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-15-14 ☎(06) 6251-3555
 名古屋支社 〒464-0026 名古屋市千種区井上町34 ☎(052) 781-3166
 札幌営業所 ☎(011) 644-6621 仙台営業所 ☎(022) 284-6167 北関東営業所 ☎(0285) 22-1291
 南関東営業所 ☎(045) 314-9671 浜松営業所 ☎(053) 460-5911 広島営業所 ☎(082) 249-0941
 福岡営業所 ☎(092) 741-7188

商品に関するお問い合わせは ☎0120-58-4929（10:00～17:00 土曜・休日を除く）

車止め用（402）0C-10G