


insul Crack Shut

インサル®クラック シャット

ひび割れ簡単補修!



ABC shokai
インサルバック営業部

ひび割れ簡単補修! インサルクラックシャット

細かいひび割れを補修して 建物の劣化を防ぐ!

様々な原因で発生するコンクリート・モルタル等の細かいひび割れ。これを放置しておく、と、割れ目から雨水や炭酸ガス、有害物質が侵入・浸透し、中性化・凍結融解・塩害により、コンクリート・モルタル等を劣化させてしまいます。細かいひび割れを放置せず、しっかりと補修することで、大切な建物の寿命を延ばし、安全で快適な住環境を創ります。




インサルクラックシャットの特長

壁面の細かいひび割れを簡単補修
落書き等、汚れ面のぼかし補修
塗料の下地調整補修



インサルクラックシャットは簡単な施工で、練りセメントでは修復不可能なコンクリート・モルタル等の1mm以下の細かいひび割れや凹凸、落書き等の汚れ、塗装の下地調整など、今までできなかった壁面調整がスムーズにできます。又、クラック補修時樹脂注入後、周りの色とのボカシにも最適です。




コンクリートにできた細かいひび割れ



インサルクラックシャットを使用して補修後

insul Crack Shut

住宅や建築物に最適の簡単補修スプレー



使用 前



使用 後

住宅の基礎部などに発生する細かいひび割れ・クラックを短時間の作業で簡単に補修できます。

橋脚補修の施工例




クラックの発見



インサルクラックボンド塗布後、
インサルクラックシャットスプレーを吹き付け



クラック補修完了



使いやすい スプレーセメント

セメント補修スプレー

インサルクラックシャット

品 番：ICS-200
内 容 量：230ml

JANコード：4582153710235

組成：珪砂微粉末／粉末ポリマー／速硬セメント／その他



補修の 前処理に最適

インサルクラックシャット専用接着強化剤

インサルクラックボンド

品 番：ICB-100
内 容 量：100ml

JANコード：4582153710242

組成：水／高分子ポリマーディスペーション／その他

(EA934KC-30)



この3点セットで 補修は完璧!!

インサルクラックシャットキット

品 番：ICK-300
セット内容：インサルクラックシャット230ml
インサルクラックボンド100ml
スポンジ1個

JANコード：4582153710259



経済的な 大容量タイプ!

インサルクラックシャットPRO

品 番：ICP-900
セット内容：インサルクラックシャット230ml×3本
インサルクラックボンド260ml×1本
スポンジ1個

JANコード：4582153710273

■ 付着力試験データ

養生期間	1回	2回	3回	平均
3日(20℃)	1.30N / mm ²	1.30N / mm ²	1.40N / mm ²	1.35N / mm ²
7日(20℃)	1.40N / mm ²	1.30N / mm ²	1.60N / mm ²	1.50N / mm ²

【試験方法】 建研式引っ張り試験機による。40×40の鋼製アタッチメント使用
※データは当社試験室による標準値

■ インサルクラックで使用方法

- 1 ご使用前に缶をよく振ってください。
(使用中もカラカラ音がする程度に振りながらご使用ください)

- 2 インサルクラックボンドを補修するひび割れに沿って垂れない程度に薄く塗布します。

※ボンドを塗布しすぎると、セメントがダマになる可能性があります。

- 3 インサルクラックシャットを補修するひび割れに沿って少し盛り上がる程度に塗布します。

- 4 スプレー後スポンジやゴムベラで擦り込み、余分な材料を擦り落とします。

- 5 インサルクラックボンドをインサルクラックシャット塗布面に垂れない程度に塗布します。

※使用後は吐出口にセメント粉が詰まりやすくなっておりますので、必ず缶を逆さにして数秒噴射してから保管ください。



ご使用前に必ず商品パッケージに記載のご使用方法・注意事項をお読みの上、正しく安全に施工してください。



⚠ 使用上の注意

●常にカラカラ音がする程度に振りながらご使用ください。●噴射時に噴射異常が生じた時はコンクリート面に缶の底部を軽くコンコン叩いてやると正常に戻る場合があります。●使用中は吐出口ボタンが冷えますので必ず手袋を着用ください。

⚠ 安全上の注意

●保護メガネ、防塵マスク、手袋着用にてご使用ください。●使用時は換気をよくしてください。●人に向かって噴射しないでください。●皮膚や目などに付着した場合は、清水で充分洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、風通しの良い場所に安静に寝かせ、回復しない場合は医師の診断を受けてください。●子供の手の届かない場所に保管してください。●湿った所には置かないこと。缶が錆び易い水・湿気の多い所には保存しない事。●捨てるときはガスの噴射音が消えてから破棄してください。

ABC shokai
www.abc-t.co.jp

インサルパック営業部
カタログ掲載商品問合せ

☎0120-011-462
✉info@insulpak.net

FAX 03-3581-4946
HP www.insulpak.net

株式会社 エービーシー商会

総案内 本社 東京都千代田区永田町 2-12-14
TEL.03-3507-7132 FAX.03-3581-4944
Eメール.info-10@abc-t.co.jp

ショールームへご来場ください。

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14
エービーシー商会本社 TEL.03-3507-7117
〒540-0012 大阪府中央区谷町 2-6-4
谷町ビル 1F TEL.06-6944-4903

■ 特約販売店

■ 営業所別連絡先 ※営業担当が不在の場合は受注・業務センターに転送される場合があります。

仙 台 ☎022-791-8367 東 京 ☎03-3507-7240 大 阪 ☎06-6944-3422

札幌・盛岡・埼玉・千葉・横浜・静岡・新潟・金沢・名古屋・高松・広島・福岡・沖縄

⚠ 注意:施工前に、必ず各商品の注意事項をお読みの上、正しく安全に施工してください。
■ 本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。



このカタログは環境に配慮し、再生紙
および大豆インキを使用しています。

ISO9001
ISO14001
認証取得 東京本社

6632
090820 TAB