品番：EA920DB-8C

品名：300ml 潤滑グリース･スプレー(24本)

販売価格	27,800円（税抜）／ 30,580円（税込）		
カタログ価格	27,800円（税抜）／30,580円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/12/14 13:12現在）		
商品入数	24	販売単位	箱
カタログページ	1553ページ		

仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000020
商品名	ハイグリース	内容量	300ml
使用温度範囲	−20～200℃	色	白
入数	24本	ちょう度	約320（25℃）
成分	アルミニウムコンプレックスグリース（鉱油系）、n-ヘプタン、LPG	用途	・自動車、オートバイ、機械のギヤ等の摺動部、回転部の潤滑 ・ハンドル軸、ドア、ワイヤー、クラッチスプラインの潤滑 ・家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自動車チェーン、スチール家具のキシメ止めに
耐荷重性能	0.60MPa以上	滴点	240℃以上
融着荷重	1570N	離油度	5.2（100℃×30hr.wt%）

高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。

耐候性に優れており、変色しません。

2WAYノズル

逆さまにしてスプレーできます。（どの角度でもできるわけではありません。）

第4類第一石油類　危険等級Ⅱ　150ml
〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない（1%未満）の製品
〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない（5%以下）の製品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.