



硬化に時間がかかる
※温度5℃の場合
冬場でも

押し出し性良好

切れ性良好

窯業系サイディング

外壁補修

ノンブリード型
塗装非汚染型

低モジュラス型



**ボンド
変成シリコンコーク
ノンブリードLM**

1成分形変成シリコン系シーリング材

JSIA F★★★★認定品



翌日塗装可能!!



17:00に
施工終了!

変成シリコンコーク
ノンブリードLM



16時間後...
翌朝9:00
に塗装可能!

朝だー!

■塗装可能時間

変成シリコンコーク ノンブリード LM				
5℃	16 時間後			
温 度	5℃	23℃	35℃	
指触乾燥時間(タックフリー)	16時間以内	120分以内	50分以内	
皮張り時間	3時間以内	15分以内	10分以内	

■塗料密着性・耐汚染性

仕上塗料の種類		変成シリコンコーク ノンブリードLM	
		密着性	耐汚染性
水性系塗料	反応硬化形 1液水性ウレタン樹脂	○	○
	反応硬化形 1液水性アクリルシリコン樹脂	○	○
弱溶剤	弱溶剤 1液形ウレタン樹脂	○	○
	弱溶剤 2液形ウレタン樹脂	○	○
	弱溶剤 2液形アクリルシリコン樹脂	○	○
	弱溶剤 2液形フッソ樹脂	○	○

塗料密着性比較(25マス碁盤目試験にて)

※試験方法
シーリング材を厚さ5mmで打設・養生する。塗料を表面に塗布し乾燥させる。25(5×5)マスの碁盤目にカットし、セロハン粘着テープを強く圧着させ、テープの端を45°の角度で一気にひきはがす。

変成シリコンコーク ノンブリードLM



はがれない!

他社品A



はがれる

※密着性：○-良好 / 耐汚染性：○-良好

■新築戸建住宅で多く使用されている先打ちシーリング材への打継ぎ性

先打ち	後打ち	変成シリコンコークノンブリードLM
SRシールS70 サンライズMSI(株)製		○
ボンド サイディングシール		○
他社品B (ウレタン系シーリング材)		○

※○-カットして新鮮面を出した場合

■適用プライマー



品 名		ボンド シールプライマー#2
タイプ		1液型
組 成	樹 脂	アクリルシリコン樹脂系
	主溶剤	酢酸エチル、酢酸ブチル、メタノール
包装・容量		500g缶入り(12缶/ケース)

用 途

●窯業系サイディングの目地 ●ALC板など各種外装建材の目地 ●左記部材とサッシ・各種屋根材との取合目地 ●その他、一般建築物の内外装目地 ●モルタル・コンクリートの亀裂補修
※接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用できません。

特 長

●広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。●低モジュラスで柔軟性に富む。●耐久性・耐候性に優れる。●低温時の押し出し性に優れる。●専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。●肉やせが少ない。●厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。

コニシ株式会社

ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>

大阪本社 / 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜TNKビル)	〒541-0045	TEL.06 (6228) 2931
東京本社 / 東京都千代田区神田錦町2-3 (竹橋スクエア)	〒101-0054	TEL.03 (5259) 5733
名古屋支店 / 愛知県名古屋市中区新栄町2-4 (坂種栄ビル)	〒460-0004	TEL.052 (217) 8622
福岡支店 / 福岡県福岡市南区清水3-24-24 (日吉ビル)	〒815-0031	TEL.092 (551) 1762
横浜支店 / 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12 (新横浜望星ビル)	〒222-0033	TEL.045 (514) 2450
札幌支店 / 北海道札幌市東区北八条東3-1-1 (宮村ビル)	〒060-0908	TEL.011 (731) 0351
仙台営業所 / 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17	〒981-3133	TEL.022 (342) 1393
前橋営業所 / 群馬県前橋市大友町1-11-10	〒371-0847	TEL.027 (289) 8313
栃木営業所 / 栃木県下野市柴262-9	〒329-0412	TEL.0285 (43) 1511
千葉営業所 / 千葉県千葉市中央区松波2-13-20 (オフィス松波)	〒260-0044	TEL.043 (305) 5970
静岡営業所 / 静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41 (アトラス東静岡)	〒422-8006	TEL.054 (654) 2552
金沢営業所 / 石川県金沢市駅西本町3-16-11 (エムロード駅西)	〒920-0025	TEL.076 (223) 1565
姫路営業所 / 兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7	〒672-8044	TEL.079 (235) 1021
高松営業所 / 香川県高松市天神前10-1 (高松天神前ビル)	〒760-0018	TEL.087 (835) 2020
広島営業所 / 広島県広島市西区己斐本町1-9-12 (己斐本町ビル)	〒733-0812	TEL.082 (507) 1911
沖縄営業所 / 沖縄県那覇市真嘉比3-19-35	〒902-0068	TEL.098 (884) 7521

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ

BチM03-02

変成シリコンコーク ノンブリードLM

2017.06.(T)-NT
2017.10.(T)-KK