




硬化に時間がかかる
※温度5℃の場合
冬場でも

翌日塗装可能!!



17:00に
施工終了!



16時間後...
翌朝9:00
に塗装可能!



■塗装可能時間

	変成シリコンコーク ノンブリード LM		
5℃	16 時間後		

温 度	5℃	23℃	35℃
指触乾燥時間(タックフリー)	16時間以内	120分以内	50分以内
皮張り時間	3時間以内	15分以内	10分以内



押し出し性良好
切れ性良好
窯業系サイディング
外壁補修
ノンブリード型
塗装非汚染型
低モジュラス型



**ボンド
変成シリコンコーク
ノンブリード LM**

1成分形変成シリコーン系シーリング材

JSIA F★★★★認定品

■塗料密着性・耐汚染性

仕上塗料の種類		変成シリコンコーク ノンブリード LM	
		密着性	耐汚染性
水性系塗料	反応硬化形 1液水性ウレタン樹脂	○	○
	反応硬化形 1液水性アクリルシリコン樹脂	○	○
弱溶剤	弱溶剤 1液形ウレタン樹脂	○	○
	弱溶剤 2液形ウレタン樹脂	○	○
	弱溶剤 2液形アクリルシリコン樹脂	○	○
	弱溶剤 2液形フッ素樹脂	○	○

塗料密着性比較（25マス碁盤目試験にて）

※試験方法
シーリング材を厚さ5mmで打設・養生する。塗料を表面に塗布し乾燥させる。25(5×5)マスの碁盤目にカットし、セロハン粘着テープを強く圧着させ、テープの端を約60°の角度で一気にひきはがす。

変成シリコンコーク ノンブリード LM



他社品A



※密着性：○-良好 / 耐汚染性：○-良好

■新築戸建住宅で多く使用されている先打ちシーリング材への打継ぎ性

先打ち	後打ち	変成シリコンコークノンブリード LM
SRシールS70ノンブリード サンライズ(株)製		○
ボンド サイディングシール		○
他社品B (ウレタン系シーリング材)		○

※○-カットして新鮮面を出した場合

■適用プライマー

	品 名		ボンド シールプライマー #2
	タイプ		1液型
	組 成	樹 脂	アクリルシリコン樹脂系
		主溶剤	酢酸エチル、酢酸ブチル、メタノール
	包装・容量		500g缶入り(12缶/ケース)

色 名

ホワイト
(※N-93)

ライトグレー
(※N-67)

オフホワイト
(※35-80A)

アイボリー
(※22-75F)

ベージュ
(※19-75D)

ピンクベージュ
(※09-70D)

ナチュラルピンク
(※17-80D)

ブラック

アンバー

※は日本塗料工業会近似色
上記の印刷色は参考です。現物の色とは多少異なりますのでご了承ください。

用 途

●窯業系サイディングの目地 ●ALC板など各種外装建材の目地 ●左記部材とサッシ・各種屋根材との取合目地 ●その他、一般建築物の内外装目地
※接着面に日光が当たる用途（透明ガラス・透明プラスチック）には使用できません。

特 長

●広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 ●低モジュラスで柔軟性に富む。 ●耐久性・耐候性に優れる。 ●低温時の押し出し性に優れる。 ●専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 ●肉やせが少ない。 ●厚生労働省指針値策定（2002年1月22日現在）の13物質を使用していない。

梱包容量

NET.: 320ml 入 数: 20本 (10本×2)

色 調: ホワイト/ライトグレー/オフホワイト/アイボリー/ベージュ/
ピンクベージュ/ナチュラルピンク/ブラック/アンバー

コニシ株式会社

ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>

本 社 / 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1	〒541-0045	TEL.06 (6228) 2931
関東支社 / 埼玉県さいたま市桜区西堀5-3-35	〒338-0832	TEL.048 (637) 9944
名古屋支店 / 愛知県名古屋市中区新栄町2-4	〒460-0004	TEL.052 (217) 8622
福岡支店 / 福岡県福岡市南区清水3-24-24	〒815-0031	TEL.092 (551) 1762
横浜支店 / 神奈川県横浜市中区新横浜3-20-12	〒222-0033	TEL.045 (514) 2450
札幌支店 / 北海道札幌市東区北八条東3-1-1	〒060-0908	TEL.011 (731) 0351
仙台営業所 / 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17	〒981-3133	TEL.022 (342) 1393
新潟営業所 / 新潟県新潟市中央区上北大川前通一番町154	〒951-8068	TEL.025 (367) 5050
前橋営業所 / 群馬県前橋市大友町1-11-10	〒371-0847	TEL.027 (289) 8313
栃木営業所 / 栃木県下野市栄262-9	〒329-0412	TEL.0285 (43) 1511
千葉営業所 / 千葉県千葉市中央区松波2-13-20	〒260-0044	TEL.043 (305) 5970
静岡営業所 / 静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41	〒422-8006	TEL.054 (654) 2552
金沢営業所 / 石川県金沢市駅西本町3-16-11	〒920-0025	TEL.076 (223) 1565
滋賀営業所 / 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-12	〒528-0061	TEL.0748 (70) 5577
姫路営業所 / 兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7	〒672-8044	TEL.079 (235) 1021
高松営業所 / 香川県高松市天神前10-1	〒760-0018	TEL.087 (835) 2020
広島営業所 / 広島県広島市佐伯区五日市中央2-10-5	〒731-5128	TEL.082 (208) 1201
沖縄営業所 / 沖縄県那覇市真嘉比3-19-35	〒902-0068	TEL.098 (884) 7521

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ