

断熱

充てん

接着

使いきりタイプ


インサル[®] 防蟻フォーム

フォーム色
グリーン

防蟻成分配合 1 液型発泡ウレタン

特長

- ☐ 防蟻成分配合で、木造住宅基礎付近の
気密処理や配管穴の埋め戻しに最適
- ☐ 一回使い切りのノズルタイプ
※缶は倒立で使用して下さい
- ☐ ペパーミントオイル配合により、
ほのかにペパーミントの香り
- ☐ 環境に優しいノンフロンタイプ



※木部は蟻道の影響を受けるため、土台の木部防蟻処理は必ず行ってください

防蟻試験結果

	3 週間後の 質量減少率 (%) 平均	肉眼観測
インサル防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン	8.6	内部への穿孔
スギ辺材	12.9	激しい食害

試験実施機関：京都大学生存圏研究所

※無処理発泡ウレタンとは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと

試験方法

容器に試験体一個（プラスチック製網の上にセット）とシロアリ職蟻 150 頭 + 兵蟻 15 頭を投入し、蒸留水で湿らせた脱脂綿上において水分を補給しながら、シロアリ飼育室内で暗所下、28℃±2℃、相対湿度 80% 以上で保管。3 週間後にシロアリの死亡率と試験体の質量減少量を測定することにより耐シロアリ性を評価。

発泡体積：13±2L 直径 2 cm で約 40m

熱伝導率：0.031W/mk

容量：435ml

※上記発泡体積は目安であり、使用状況や気候により増減することがあります。

■特約販売店

www.abc-t.co.jp

掲載商品お問い合わせ ☎ 0120-011-462 FAX 03-3581-4946

インサルバック営業部 MAIL info@insulpak.net HP www.insulpak.net

株式会社 エービーシー商会 本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14

■営業所別連絡先（営業担当員が不在の場合は受注・業務センターに転送される場合があります）

札幌 ☎ 011-231-7909 仙台 ☎ 022-791-8367 東京 ☎ 03-3507-7240

名古屋 ☎ 052-979-1859 大阪 ☎ 06-6944-3422 福岡 ☎ 092-413-9051

ABC^{shokai}
インサル事業部

⚠ 注意：施工前に、必ず各商品の注意事項をお読みのうえ、正しく安全に施工してください。

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はたたくお断りします。

ISO9001
ISO14001
認証取得 東京本社