品番：EA928AA-96

品名：650mm/1300mm スポンジモップ(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用)

販売価格	17,800円（税抜）／ 19,580円（税込）		
カタログ価格	17,800円（税抜）／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/07/11 01:45現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0710ページ		

仕様

メーカー	アイオン（AION）	型番	MFM-L
商品名	ベルクリンモップ	用途	電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内など
モップサイズ	全長：1300mm 幅：600mm 奥行：105mm 厚み：13mm	スポンジサイズ	650×200×4mm
材質	スポンジ：PVFM(ポリビニルホルマール) 柄：アルミ ジョイント：ナイロン		

モップ1本、スポンジワイパー1枚

軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。

ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単にできます。

吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。

除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。

床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。

洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。

スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
耐アルカリ性・高保水性・高吸水、脱水性
リントフリー

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.