


**EA934KB-27B (グレー)**  
(防水セメント)

- 急速硬化性と防水性を兼ね備えたモルタルセメント
- 無収縮で塗りやすい。
- 薄塗り(5mm)でも割れたりひび割れしません。
- 雨の日(小雨程度)にも施工できます。
- 防水性
- 容量 300g
- 用途 緊急工事、防水の必要な箇所にご使用ください。




**施工する前に**

1. 施工面(下地)のゴミ、ほこり、油汚れを取り除いてください。
2. 施工面に充分水打ちをしてください。気温の高い日ほど念入りに行ってください。  
※下地への急激な吸込みは水量不足による硬化不良を起こします。

**練り水の分量は**

- 本品2kgに対して400ml~460mlが適量です。気温が高い時は多く、低い時は少なく、上記の範囲内で加減してください。  
(例 気温24℃・水温21℃の場合…水量420mlをめやすに)



**施工する時は**

1. 容器に適量の水を入れ本品を加えてよく練ってください。
2. 練り終わったらすばやく施工してください。(可使時間は約5分間です、その間に施工を仕上げてください。)  
※いったん硬化が始まった本品に水を加えて練り直す行為は絶対にしないでください。本品の性能が発揮されません。施工に手間取る場合は小分けに練って施工してください。
3. 小手仕上げは荒塗りをした後、表面の水加減を見計らってコテ圧を強くしてコテ押えをしてください。ただ塗っただけのモルタル層には目に見えない隙間や空気が存在しており、緻密なモルタル層には欠かせない作業です。

◆こんな所には施工できません。

1. 風呂の焚き口、焼却炉等の高温や炎を発生する近辺。
2. ベニヤ、タイル、陶器類、クロス、壁紙など水野吸収が全くない所。

**施工した後は**

1. 直射日光や急激な乾燥を避けるため、散水や表面を濡れ布や濡れ新聞で覆い十分に養生してください。
2. 完全に硬化するまでは施工面を触らないでください。
3. 施工後、防水効果を発揮するのは硬化後約12時間です。それまでの間は水がかからない様にしてください。

**○ 酷暑・厳寒の施工は**

**1. 酷暑によるフケ・ドライアウトに要注意**

※日差しが強く気温が高い酷暑の日は施工面に水打ちをしても蒸発や下地への急激な吸込みによる水量不足のため硬化不良を起こす場合があります。曇りの日や日差しの弱い時を選び念入りに水打ちをして施工してください。

**2. 厳寒期の凍結に要注意**

※厳寒期は日中が暖かっても夜間の冷え込みによって凍結する場合があります。施工箇所が乾燥するまでに凍結する恐れがあると思われる日は施工しないでください。