

EA934KB-44、45 モルタル・コンクリートひび割れ補修材

| 品番 | カラー |
|------------|------|
| EA934KB-44 | ホワイト |
| EA934KB-45 | グレー |

◆仕様

- 硬化型パテ
- 施工量…幅3mm深3mmで約30m
- 表面硬化時間…夏:約3時間 冬:約6時間
- モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
- ヘラ・ノズル付属
- 内容量…500g



特長

- モルタル・コンクリートのひび割れやすき間の充填材です。
- チューブ式でそのまま使えます。
- 使いやすいトンガリノズルで、深いひび割れから小さなひび割れまで充填できます。

施工方法

●施工の際は、「ゴム手袋」等の着用をおすすめします。



1 モルタル・コンクリートの補修箇所の汚れ、ゴミを取り除き、水分をよく乾燥させて下さい。

2 チューブをよく揉んで、中味を均一にします。

3 ノズルの先端を補修するひび割れの大きさに合った所でカットします。



4 キャップを取り外し、中にノズルを取り付け、補修するひび割れにノズルの先端を押し当て、チューブを押しながら移動させ充填します。

5

6 充填後は、付属のヘラで押し込んで下さい。

乾燥時間 夏…約3時間 冬…約6時間 内部までの乾燥…約24時間
※施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。

注意事項

- 施工面は完全に乾燥した状態で施工して下さい。(水分を含んだ状態で施工しますと硬化しない場合があります。)
- 使用后、本品が残った場合はキャップをキッチリと付け、ノズルに残った本品をよく洗い、ノズルを取り外しつま楊枝などで先端の穴を掃除してから保管して下さい。*一度開封した本品はできるだけ早く使い切して下さい。そのままにしておくと中身が硬化して使用できなくなります。
- 体質によってかぶれる恐れがありますので、素手での作業をやめ、ゴム手袋、ゴーグル、汚れてもよい衣服を着用して作業して下さい。
- 誤って口に入ったり、目に入った時は、水でよく洗い流した後、すみやかに専門医にご相談下さい。
- 本品が付いては困る箇所には、マスキングテープ等で保護して下さい。
- 深いひび割れへの施工は、付属のヘラを使用し、中まで押し込んで仕上げて下さい。

禁止事項

- 本品は、食品ではありません。食べないで下さい。
- 本来の目的以外での使用はしないで下さい。
- 残った本品は、幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- 気温が5℃以下になる恐れがある場合は使用しないで下さい。

成分

アクリル系エマルジョン
フィラー・顔料・その他