唐人《上

各賞を受賞

国際ホームショーで真珠賞受賞(朝日新聞社) 東京商工会議所会頭賞受賞 日本合成樹脂技術協会会長賞受賞

「建具が軽快に動き 敷居も長持ち!」

しっかり貼れて仕上がりスッキリ!

障子や襖が軽く動きます。

敷居溝を保護し摩耗を防ぎます。 潛的

敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取付けです。

材質 ポリエチレン アクリル系粘着テープ

ヒゲの有無と幅の違い

断面のイメージ



粘着テープ



擦り減っていない敷居には ヒゲ付きの21mm幅。 敷居溝の幅に多少の誤差が あってもフィットします。

18mm幅

襖や障子によって擦り減っ た敷居にはヒゲが無い 18mm幅(一般用小巻スベリ)。 擦り減った溝に貼れます。

Hiタイプ(ハクリ紙なし)



ハクリ紙なしタイプは品名の前に「Hi」の記号が付きます。

粘着テープのハクリ紙(剥離紙)を無くし直巻きとしたHiタイプは、 バラけないので持ちやすくしっかりと貼ることができます。 またハクリ紙が無いので現場でゴミが発生しません。



成形色

2色木目柄 ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。

■ 擦り減っても最後まで2色を保ちます。(DX21mm幅)

2色木肌調

表面凸部を一段濃い色とした2色成形。 ある程度擦り減ると単色になります。 (S21mm幅·一般用21mm幅·DX18mm幅)

ベージュ系の1色成形です。 ※コゲ茶・ホワイト(特注)もございます。

EA934SC-18, EA934SC-21





△購入前の注意

- ■この商品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
- ■木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合、敷居スベリの浮きや剥がれが 発生する場合があります。
- ■敷居スベリは室内専用のため、雨戸には雨戸用スベリ(32mm幅のみ)を ご使用ください。
- ■材質や製法上の特性により、貼った後の温度変化等で多少の伸縮があります。

▲ 使用上の注意

- ■敷居スベリを貼る前には室温になじませてからご使用ください。冷たくなって いる状態で貼ると後で伸びやすく、熱くなっている状態で貼ると後で縮みやすく
- ■溝がU字に減っている敷居には、一般用小巻スベリ(ヒゲなし)をご利用ください。 (21mm幅では粘着が効き難い場合があります)
- ■粘着が効き難くなるため、貼る前に、敷居溝のゴミや汚れ等を取り除いてください。
- ■貼り付け後の浮き上がり等を防ぐために、両端3mm程度の隙間をあけて貼り付けてください。貼る際はピーンと張りながら強く圧着し、手元に向けて空気を押し出すように丁寧に貼ってください。
- ■敷居スベリは日々の使用により摩耗します。すべりが悪くなった場合は貼り替え をおすすめします。

【古いものを剥がす場合】

- ■貼り替えの前に必ず古いものを剥がしてから貼り替えてください。 その際はヘアドライヤーで十分に温めてください。粘着剤が柔らかくなり、剥が しやすくなります。
- ■うまく粘着がとれず、溝に所々残った場合でも、その上から新しい敷居スベリを 貼る方法もあります。

【保管方法】

■湿気、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

