品番：EA930-4

品名：330ml シリコンシーラント(ｱｲﾎﾞﾘｰ)

販売価格	1,240円（税抜）／ 1,364円（税込）		
カタログ価格	1,240円（税抜）／1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/08/04 05:54現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1507ページ		

仕様

メーカー	スリーボンド	型番	5211D
内容量	330ml	使用温度範囲	−60～200℃
カラー	アイボリー	押し出し可能温度	−15℃～+50℃
比重（25℃）	1.04	かたさ（JIS K6301）	23hs
引張り強さ（JIS K6301）	2.5MPa	伸び（JIS K6301）	500%
引き裂き強さ（JIS K6301）	4kg/cm	耐候性（ｳｪｻﾞｰｵｰﾒｰﾀｰ3000hr）	色、かたさ不変
引張り接着強さ（JIS A5787）	（ガラス）400KPa（アルミ）380KPa	剥離接着強さ（JIS A5787）	（ガラス）4.9KN/m（アルミ）4.9KN/m
用途	モルタル、コンクリートブロックの目地 ボックスカルバート目地 コンクリートのエクスパンションジョイント サッシまわりの目地 タイルと浴槽の目地 タイルと洗面台の目地		

シリコン入りシール剤

目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。

一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
一成分無酸型で、硬化時に酸を発生しない。
優れた接着力を発揮します。（最高度の接着力を得るためプライマーによる処理を行ってください。）
取り扱い作業が簡単です。
外観が美しく経済的です。

代替品

	品番　EA930AN-43A **コメント**　他メーカー品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.