

TT-211 トップキュアセット



特徴

- ◆従来の外面修理剤と比べ、多くの繊維を含んでおり、切れにくく頑丈に作られています。
- ◆一本単価が安い為、経済的!!
- ◆挿入しやすいように、未加硫層が滑りやすく製造されている為、挿入が安易です。

セット内容

品番	商品名
	トップキュアS 20本 トップキュアL 20本
36051600000	TT-60 グリップハンドル
36051610000	TT-61 PC用ニードル 92MM
36051640000	TT-64 六角レンチ
36051310000	ST-10 スパイラルツール
51593580000	R405E スペシャルセメント 70G
補充用商品	
51023150000	TT-205 レマトップキュア S 50P
51023160000	TT-206 レマトップキュア L 50P
36051610000	TT-61 PC用ニードル 92MM
36051640000	TT-64 六角レンチ

修理ステップ


1

損傷の原因となった異物を貫通方向の確認をしながら取り除きます。タイヤに指定されている圧力までエアを充填します。損傷部を押し、損傷程度を確認します。損傷部が柔らかい場合はタイヤを取り外しさらにチェックします。




2

損傷の角度に合わせてスパイラルツールにセメントを付けて挿入します。損傷箇所断面にセメントをきれいに、塗りつけてください。



3

レマトップキュアを挿入ツールにセットして、たっぷりとセメントを付ける。



4

タイヤの傷口にセメントを垂らしツールを根元までゆっくりと差し込む。



5

ツールを抜き、タイヤに空気を注入してから、レマトップキュアを2mm程残してカットする。エア漏れがなければ即時走行OK!!



注意事項

- ◆ 修理傷穴径はPS、6mm TB、8mmまで、安全基準を守って下さい。
- ◆ トラックバス、ライトトラック用タイヤについては、必ず内面修理を実施してください。
- ◆ 修理したタイヤは前輪には使用しないでください。
- ◆ エア漏れの場合はすぐ内面修理を行ってください。
- ◆ 応急修理材なので、必ず内面修理を後日行ってください。
- ◆ チップトップ以外のセメントを使用しないでください。
- ◆ 加硫反応せずに、本来の十分な修理性能・品質がえられない事があります。
- ◆ 修理したタイヤは定期的にエア漏れをチェックしてください。

保管方法

- ◆ 火気の源から離して保管してください。
- ◆ 直射日光を避けた冷暗場所に、また雨水・油等にふれることのない一定の場所に保管してください。
- ◆ 子供の手の届かない所に保管してください。



注意

- タイヤ修理の際には必ず安全メガネを使用して下さい。
- 口に入れないで下さい。



製品のお問い合わせは

株式会社 チップトップジャパン

〒452-0821 名古屋市中区上小田井2-338
TEL:052-502-3500 FAX:052-502-3620
<http://www.tiptop-japan.co.jp/>

