品番：EA930AE-8

品名：333ml 変成シリコンコーク(ｱｲﾎﾞﾘｰ)

販売価格	1,070円（税抜）／ 1,177円（税込）			
カタログ価格	1,070円（税抜）／1,177円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/17 02:33現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



仕様

メーカー	コニシ	型番	#57278
商品名	変成シリコンコーク	内容量	333ml
使用温度範囲	−40～90℃	色	アイボリー
硬化時間	3～6時間（23℃）	材質	変成シリコーン樹脂系
用途	・一般建築物の内外装目地のひび割れに ・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのすき間シールに ・モルタル・コンクリートの亀裂補修に ・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシールに ・パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなどに ※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。	使用方法	①充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください。 ②カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断します。ノズル口からドライバーなどを差込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げてください。 ③充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げてください。温湿度にもよりますが20分以内/20℃） ④目地の形状・材質にもよって異なりますが、5～7日でゴム状に硬化します。 ⑤施工後、塗装は水性系の場合1時間～7日、溶剤系の場合1日～7日の間に行なってください。 ※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください。 ※使い残した中身は硬化して使用できなくなりますので、開封後は速やかに使い切ってください。

粘度	1100～1700Pa･s		
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。			
低温時のヘラ仕上げ性･押出性に優れ、冬期でも使いやすい。			
耐候性に優れている。			
カビの発生が少ない（防カビ剤配合）。			
はっ水汚染（しみ出し）が少ない。			
施工後に塗装ができる。			
JSIA　F☆☆☆☆			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.