品番：EA930TC-13

品名：750ml 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(一液性/ｸﾞﾚｰ)

販売価格	4,720円（税抜）／ 5,192円（税込）		
カタログ価格	4,720円（税抜）／5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/12/13 17:11現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1533ページ		



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	ISNF
シリーズ	インサルパック	商品名	インサルシール
内容量	750ml	使用温度範囲	5～35℃
色	グレー	硬化時間	60～120分 (カットタイム)
耐熱温度	−40～90℃ (硬化後)	用途	ノロ止め、断熱材の隙間充てん、部材間の隙間や貫通部の埋め戻し、サッシ廻りの結露防止、建築金物のシール
発泡体積	38±2L・直径2cmで約130m		

フォーム色がグレースタンダードの発泡ウレタンフォーム

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。

隙間充てんの他、ノロ止めに最適な商品です。

フォーム色がグレーのスタンダードタイプ。

隙間充てんの他、ノロ止めに最適な商品です。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.