品番：EA933A-51

品名：50mlねじﾛｯｸ(NSF/ANSI 61適合/粘度・中強度)

販売価格	4,510円（税抜）／ 4,961円（税込）		
カタログ価格	4,510円（税抜）／4,961円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/29 18:20現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1514ページ		



使いやすいペンタイプです

仕様

商品名	AN301-43	内容量	50ml
色	青	粘度	高
接着強度	中	分離強度	18～22Nm
最大隙間	0.25mm	適応ねじサイズ	M36以下
硬化時間	5～15分	使用温度範囲	−60～150℃
せん断強度	10～13N/mm2	完全硬化時間	1～3時間
保管方法	本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。	NSF規定	様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。 多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。 食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性を証明する規格です。
メタアクリル樹脂製で高品質の嫌気性シール剤です。金属に塗布して、空気に触れない状態になると作用します。			
ジョイント部の耐衝撃性や耐振動性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性効果も備えています。			

液体時に対象物とのすき間を埋め、漏れや腐食から守ります。
鉄、銅、真鍮、スチールには早く作用します。
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.