# 品番：EA933AC-18

# 品名：50ml ねじゆるみ止め剤(低強度･後浸透)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,840円（税抜）／ 5,324円（税込） | | |
| カタログ価格 | 4,840円（税抜）／5,324円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：9　（2025/12/16 22:47現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | LOCTITE（ロックタイト） | 型番 | 483618 |
| 商品名 | 220 | 用途 | 金属用ねじゆるみ止め |
| 内容量 | 50ml | 色 | 青 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 耐熱温度範囲 | −55～150℃ |
| 硬化時間 | 24時間 | 完全硬化時間 | 72時間 |
| 分離強度 | 2.3～17Nm | 粘度 | 10～30mPa･s |
| 脱出トルク | 10.1～28.2Nm<br>※3/8¥"鋼ボルト･ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値 | 主成分 | 合成樹脂 |

嫌気性接着剤

標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。

密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。

低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。

溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。

衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。

ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.