品番：EA933AD-1

品名：50ml はめ合用接着剤(高強度･低粘度)

販売価格	5,010円（税抜）／ 5,511円（税込）		
カタログ価格	5,010円（税抜）／5,511円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 22:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1514ページ		

仕様

メーカー	LOCTITE（ロックタイト）	型番	378317
商品名	601	用途	小型モーター･シャフトベアリングなどの固定に
内容量	50ml	色	緑
推奨隙間	0.03～0.08mm	使用温度	−55～150℃
硬化時間	25分 ※完全硬化時間とは異なります。	脱出トルク	40～60Nm (M10黒染めボルト･ナットを使用し、ISO10964で試験)
粘度	100.0～150.0mPa･s		

嫌気性接着剤

低粘度、高接着

はめ合い部の腐食を防ぎます。

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。

すき間の完全充填によってフレッティング･コロージョン(接触2面間に微小な相対運動が周期的に繰り返されるときに生じる表面損傷)の発生を防ぎます。

代替品

	品番　EA933AD-2 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.