品番：EA933AD-3

品名：50ml はめ合用接着剤(高強度･低粘度)

販売価格	5,010円（税抜）／ 5,511円（税込）		
カタログ価格	5,010円（税抜）／5,511円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/16 22:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1514ページ		

カタログ訂正　24/11/14 (誤)高粘度→(正)低粘度、硬化時間…(誤)10分→(正)60分(No.55,56 1205)

仕様

メーカー	LOCTITE（ロックタイト）	型番	235288
商品名	620	用途	高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定用
内容量	50ml	色	緑
使用温度	−55～230℃	硬化時間	60分 ※完全硬化時間とは異なります。
せん断強度	26.0N/m㎡	ギャップ充填	0.15～0.25mm
粘度	8000mPa･s		

嫌気性接着剤

低粘度、高接着

耐熱性に優れており、230℃までの耐熱性が必要な用途に適しています。

金属接合部で空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるゆるみや接合部からの漏れを防ぎます。

オートマチックトランスミッションのベアリングや、ポンプハウジングへのスリーブ固定、またラジエーター組み立てに使用される位置決めピン固定などに使用できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.