品番：EA934-30

品名：56.7g 超強力ｴﾎﾟｷｼ接着剤(防水/耐寒/耐熱)

販売価格	1,750円（税抜）／ 1,925円（税込）		
カタログ価格	1,750円（税抜）／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫：24　（2025/08/14 17:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		

さまざまな素材の穴、カケ、ヒビ、凹みなどをこれ1本で簡単・強力補修

仕様

メーカー	呉工業（KURE）	型番	1781
シリーズ	ゴリラ（GORILLA）	商品名	ゴリラ エポキシパテ
内容量	56.7g	使用温度範囲	−29～149℃
色	グレー	可使時間	5分
硬化時間	表面硬化：約10分 加工可能：約1時間	完全硬化時間	24時間
成分	エポキシ樹脂(15%)、その他成分(85%：無機物、メルカプタンレジン)	用途	さまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着
適用材質	金属、プラスチック、木材、コンクリート、レンガ、石材、ガラス、陶器など	使用できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、皮革、布、自動車の換気系統など高温になる箇所、ゴム・軟質ビニールなどの変形しやすい素材、貴金属、高価格品、食器などの食物の触れる箇所
ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK ※釘打ちの際は下穴を開けてください。			
超強力接着			
屋内＆屋外用			

さまざまな素材の穴、カケ、ヒビ、凹みなどをこれ1本で簡単・強力補修！
練るだけ簡単、ハードに硬化
強力防水
多用途・超強力接着
完全硬化後は水中OK
水道管にもOK
使用後、約1時間で加工が可能です。ドリル・釘打ち・研磨・塗装等

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.