品番：EA934DS-2

品名：10.8kgｾｯﾄ ｾﾗﾐｯｸ補修･ﾊﾟﾃ(耐熱･耐摩耗)

販売価格	343,000円（税抜）／ 377,300円（税込）		
カタログ価格	343,000円（税抜）／377,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/10/21 09:24現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1526ページ		

仕様

メーカー	Devcon（デブコン）	型番	DV11483
内容量	10.8kgセット	耐熱温度	230℃
色	薄灰色	硬化時間	24時間(25℃)
可使時間	120分(25℃)	材質	エポキシ樹脂
圧縮強度	88～98MPa	引張強度	25～34MPa
耐熱性を要する摩耗環境に最適			
優れた圧縮強さを有してる。			
垂直面に塗っても垂れない			
常温硬化可能			
エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮			
耐熱性があり、高温で激しい粉体摩耗の起こる箇所の補修に最適。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.