品番：EA934KD-26

品名：400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性ﾀｲﾌﾟ)

販売価格	1,800円（税抜）／ 1,980円（税込）		
カタログ価格	1,800円（税抜）／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/17 05:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1530ページ		

仕様

メーカー	日東化成工業	型番	NF-11TF
商品名	プラシール	用途	防火区画を貫通するケーブル用耐火パテ
内容量	400g	カラー	ライトグレー
耐熱温度	約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)	比重	0.9（超軽量パテ）
使用温度範囲	約1000℃		

硬化型、熱膨張タイプ

運搬負担が軽減され、建築物の軽量化に寄与します。

柔らかく高い作業性

コンクリートに馴染みやすい色調になっています。

屋外での使用は避けて下さい。

高湿度環境となる箇所や水のかかるおそれのある場合はEA934KD-27をご使用下さい。

【適用工法】
・国土交通大臣認定工法
壁：PS060WL-0574、PS060WL-0583
床：PS060FL-0584

・一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
壁：KK24-010号、KK24-012号

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.