品番：EA934KF-17

品名：28g 紫外線硬化型接着剤(中粘度)

販売価格	9,010円（税抜）／ 9,911円（税込）		
カタログ価格	9,010円（税抜）／9,911円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/05 14:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1534ページ		

仕様

メーカー	LOCTITE（ロックタイト）	型番	[303389]ﾁｭｳﾈﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
商品名	4305	内容量	28g
使用温度範囲	−55～80℃	耐熱温度範囲	80℃
可使時間	−	完全硬化時間	−
色	薄黄緑・濃青緑	紫外線波長	365nm、400nm
材質	光硬化型エチルシアノアクリレート	※注意※	接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。
中粘度タイプ			
紫外線・可視光・湿気硬化付加です。			
一液性のため、混合の作業が不要です。			
非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への効果が必要な箇所に。			
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。			
使用期限	製造後未開封で9ケ月/2～8℃		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.