品番：EA934WA-4A

品名：57g リペアースティック(アルミ)

販売価格	1,860円（税抜）／ 2,046円（税込）		
カタログ価格	1,860円（税抜）／2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫：18　（2025/11/03 21:19現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1524ページ		



車のボディ、ミッションケース等、アルミ製品の補修・穴埋めに

仕様

商品名	Repair Stick Aluminium	容量	57g
カラー(硬化後)	アルミ色	材質	エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間(20℃)	24時間	硬化時間(20℃)	60分(触手：10分)
使用可能時間(25g/20℃)	4分	耐圧強度	80N/mm²
硬度(ショアーD)	75	せん断強度(20℃、7日後)	アルミニウム：4.2N/mm²
適用・対象物	アルミニウム用	耐熱温度(完全硬化後)	−50〜120℃(一時的：150℃)
使用温度範囲	10〜35℃		
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液（灰汁など）に耐性があります			
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません			
施工後は機械加工（ドリル、ヤスリがけ、タップなど）ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。			
車のボディ、ミッションケース等のアルミ製品の補修、穴埋め等に			
車体、ギアボックス、タンク、窓枠、プロファイル、ボート、模型のひび割れ、穴、漏れの補修に			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.