品番：EA935KL-2

品名：532ml 木工用超強力接着剤

販売価格	2,000円（税抜）／ 2,200円（税込）		
カタログ価格	2,000円（税抜）／2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：17　（2025/08/04 14:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1520ページ		

水に強く、屋外でも使用できる
硬化後は塗装、研磨、切削OK

仕様

内容量	532ml	使用温度範囲	-18～66℃
色	自然な木材色	硬化時間	1～2時間（12℃以上）
可使時間	5～10分	完全硬化時間	24時間(12℃以上)
成分	酢酸ビニル樹脂(45%)、その他成分(6%)、水(49%)	用途	木材、布、紙の接着
適用材質	木材・布・紙	接着できないもの	金属・コンクリート、レンガ・陶器・タイル・石材・ガラス・プラスチック・発泡スチロール・ビニール・ゴム・皮革
重量	612g	サイズ	65×65×240mm

耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能です。
硬化後は塗装・研磨・切削が可能です。
乾燥時間が短く作業性がUPします。
硬化後は自然な褐色・木材色になります。
防カビ剤を配合しているため、カビの発生を防ぎます。
ANSI/HPVA（米国規格協会/米国広葉樹合板ベニヤ協会）

Type2の耐水基準をクリアしています。
FDA（米国食品医薬品局）の規定（175.105）に準拠し、 間接的な食品との接触が認められています。
ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。
厚生労働省指針値策定の13物質不使用
内容液を着色できます。
水性形接着剤

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.