

# USB Power Delivery対応AC充電器 (PD65W・Type-Cケーブル一体型) 取扱説明書

この度はUSB Power Delivery対応AC充電器(PD65W・Type-Cケーブル一体型)「ACA-PD76BK」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① AC充電器 ..... 1台      ② 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

#### ■警告: 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 定められた電源電圧(AC100~240V)で使用してください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・コネクタ・プラグなどに触れないでください。
  - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
  - ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品の電源プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所や熱のこもりやすい場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
  - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
  - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
  - ▲感電やけがの原因となります。
- 本製品に異常(煙、発熱、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。

#### ■注意: 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を除去するようにしてください。
  - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ・電源プラグ部には指など直接触らないでください。
  - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないように注意してください。
- ホコリ、湿気が多いところは、電源プラグやUSB Type-Cコネクタを長期間差しっぱなしにしないでください。とどきき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。
- USB Type-Cコネクタを接続する際は、まっすぐ挿入してください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
  - ▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 0℃~35℃の屋内環境でご使用ください。それ以外の環境でご使用は、おやめください。
- 本製品を使用中、多少発熱しますが故障ではありません。本製品や接続対象機器が極端に熱くなり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

### 取り扱い上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
  - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分に注意の上自己責任においてご使用ください。


## 1.特長

- USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。
- 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
- USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- USB Type-Cコネクタは、裏、表に関係なく両面で挿すことができます。
- プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。

## 2.仕様


定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	USB C:DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) ※接続する機種により自動で切替わります。
サイズ・重量	W58×D28×H55mm(突起部除く)約200g
ケーブル長	約1.8m
対応機種	Type-Cポートを搭載したUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

## 3.各部の名称



## 4.使用方法

- 1) 本製品のAC電源プラグを家庭用コンセントに接続します。
- 2) 接続機器のUSB Type-C充電ポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを水平に挿し込みます。接続すると自動的に充電が開始します。



- 3) 充電が完了したら、本製品を機器から取外します。
- 4) 本製品を家庭用コンセントから取外します。



- ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
- ※USB Power Deliveryでの充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
- ※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切替わります。
- ※USB Type-Cコネクタは裏表関係なく両面で挿すことができます。
- ※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
- ※本製品のUSB Type-Cコネクタに変換アダプタなどを接続しないでください。

## 5.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売・オークション転売などでご購入された場合。
- 3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書 サンワサプライ株式会社

型番: <b>ACA-PD76BK</b>	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 <b>6ヶ月</b> お買い上げ年月日    年    月    日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



### 本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



### 弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
  - Q&A (よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-3123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条東4-1-1 / ストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-377M仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中央区椿町1-6-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-8315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百屋ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8029