品番：EA935L-4

品名：60g クロス用ボンド

販売価格	420円（税抜）／ 462円（税込）		
カタログ価格	420円（税抜）／462円(税込)		
在庫数	最新在庫：22　（2025/08/02 21:57現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1531ページ		

カタログ訂正　25/03/05 使用温度範囲…(誤)10～35℃→(正)2～40℃(No.56 1205)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#10544
商品名	壁クロス用ボンド	内容量	60g
使用温度範囲	2～40℃	色	乳白色
可使時間	塗布後すぐ(20℃)	硬化時間	2～3時間(20℃)
完全硬化時間	24時間(20℃)	主成分	エチレン酢酸ビニル樹脂
用途	壁クロス、壁紙のはがれ・めくれに	適用材質	ビニルコートされた壁紙・壁クロス、金属箔系の壁紙
接着できないもの	硬質プラスチック、ナイロン、ゴム、金属、ガラス、吸い込みのない面同士(ビニル壁紙と金属、ガラス、プラスチック面の接着)		
ビニールコート面にも使える、水性で使いやすい速乾・強力型			
※乾きが速く、貼り合わせ後の位置修正ができないため、壁紙全体を貼る場合は不適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.