品番：EA935N-14

品名：10ml 多用途速乾接着剤

販売価格	490円（税抜）／ 539円（税込）		
カタログ価格	490円（税抜）／539円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/05/04 14:18現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		

カタログ訂正　25/01/15 使用温度範囲…(誤)-60～120℃→(正)-40～120℃(No.56 1205)

仕様

メーカー	セメダイン	型番	AX-023
商品名	スーパーXゴールド	内容量	10ml
使用温度範囲	−40～120℃	色	透明
硬化時間	約15分(23℃)	可使時間	約2～3分(23℃)
完全硬化時間	約24時間(23℃)	用途	多用途
適用材質	金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど

超多用途で、様々な材質に対応
硬化後も肉やせがなく、凹凸面も接着できる。
速硬化。2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する。
ヘラ付
水・熱に強く、屋外にも使える。 ※水没する用途はNG
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。

いやなニオイも少ない、無溶剤タイプ
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失わない。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮膚や飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.