品番：EA936A-29

品名：2.0g 瞬間接着剤(速効多用途)

販売価格	700円（税抜）／ 770円（税込）		
カタログ価格	700円（税抜）／770円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/12/16 20:06現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1516ページ		



強力、高速接着
幅広い用途に強い

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04612
商品名	アロンアルファ　EXTRA速効多用途	内容量	2g
使用温度範囲	常温	色	透明
硬化時間	数秒（貼り合わせる物によって異なる）	可使時間	ー（塗布後、即貼り付け）
耐熱温度	80℃	主成分	シアノアクリレート
用途	多用途	適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、PET樹脂	強く接着できない条件	接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(眼鏡フレームなど)、メッキ面
ひび割れ、溶けることあり	アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン	使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.