品番：EA936AA-22

品名：20g 瞬間接着剤(多孔質材用)

販売価格	3,030円（税抜）／ 3,333円（税込）		
カタログ価格	3,030円（税抜）／3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/14 16:42現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

メーカー	LOCTITE（ロックタイト）	型番	135442
商品名	409	内容量	20g
使用温度範囲	常温	色	透明
硬化時間	ー	耐熱温度範囲	−55～80℃
可使時間	50～100秒	完全硬化時間	24時間
用途	主に多孔質材料	主成分	シアノアクリレート系
粘度(mPa･s)	15000～40000(ジェル)	剪断強度	18～26(N/m㎡) ※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。			
ゴムと金属にも適しています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.