品番：EA940AH-100

品名：600V/20A/100m ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(2芯)



販売価格	29,900円（税抜）／ 32,890円（税込）		
カタログ価格	29,900円（税抜）／32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/17 05:50現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃 ×3心	19(24)
〃 ×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃 ×3心	28(36)
〃 ×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃 ×3心	36(46)
〃 ×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃 ×3心	44(56)
〃 ×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃 ×3心	62(80)
〃 ×4心	55(71)

キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

分類	名　称	記号
クロロプレン	ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VCT
絶縁ビニル	一種ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	1CT
	二種ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	2CT
	三種ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	3CT
	四種ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	4CT
	分岐機器用ビニルキャブタイヤケーブル	VJCT
	分岐機器用ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VJ4CT
耐熱ゴム	二種耐熱ゴム絶縁2芯ビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2HVCT
	三種耐熱ゴム絶縁2芯ビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	3HVCT
	四種耐熱ゴム絶縁2芯ビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	4HVCT
	二種耐熱ゴム絶縁2芯ビニルシースキャブタイヤケーブル	2HVCT
	三種耐熱ゴム絶縁2芯ビニルシースキャブタイヤケーブル	3HVCT
	四種耐熱ゴム絶縁2芯ビニルシースキャブタイヤケーブル	4HVCT
	分岐機器用耐熱ゴムキャブタイヤケーブル	HJCT
	分岐機器用ポリエチレン絶縁2芯2芯ビニルシースキャブタイヤケーブル	5PJCT2P
	二種ビニル絶縁2芯2芯ハロゲンフリービニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2PHCT
	四種ビニル絶縁2芯2芯ハロゲンフリービニルシースビニルキャブタイヤケーブル	4PHCT

Product Detailed Technical Data Sheet (Japanese)

仕様

略号	VCT	用途	移動用電気機器の電源、配線として。
定格容量	20A 600V　(2mm²×2心)	長さ	100m
公称断面積	2mm²	仕上外径	10.4mm
ビニル絶縁キャブタイヤケーブル			
2心（白・黒）			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.