# 品番：EA940AK-13

# 品名：125V/ 7A/20m ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ ケーブル(黒)




| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,020円（税抜）／ 5,522円（税込） | | |
| カタログ価格 | 5,020円（税抜）／5,522円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：5　（2025/06/08 09:43現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1179ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 7A 125V<br>(0.75mm²×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 仕上外径 | 約4.3×6.6mm | 許容温度 | 60℃ |
| 長さ | 20m | 色 | 黒 |
| 持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 | | | |
| 小判コード（VCTFK） | | | |
| 撚線 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番**　EA940AK-3<br>**コメント**　色の違い（黒→灰） |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.