品番：EA940BA-50

品名：AC125V/15Aﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(温度ﾋｭｰｽﾞ内蔵



販売価格	1,720円（税抜）／ 1,892円（税込）		
カタログ価格	1,720円（税抜）／1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫：20　（2025/07/31 06:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0908ページ		

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、事故を未然に防ぐことができます。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-AD9W
仕様	接地2P→2P・接地2P兼用	定格	15A・125V（1500W）
サイズ	40(W)×39.5(D)×49(H)mm	アースコード長	約10cm
使用環境温度	60℃以下	温度ヒューズ	動作精度108℃
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法（PSE）技術基準適合品
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。			
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。			
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。			
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。 ※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。			
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.