

USB充電器(1A・高耐久タイプ)取扱説明書

この度は、USB充電器(1A・高耐久タイプ)「ACA-IP49BKN」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前にご確認ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容
①USB充電器 ..... 1個
②取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本サイトに記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくための注意(必ずお守りください)

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 定められた電源電圧(AC100V)で使用してください。
●火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●雷が降りだしたら、本製品やケーブルプラグなどに触れないでください。
●落雷により感電する恐れがあります。
●水のかかるところでは使用しないでください。
●感電や故障の原因となる恐れがあります。
●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
●感電や故障の原因となる恐れがあります。
●本製品のプラグ部、ポート部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
●火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
●お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
●火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●本製品のプラグやUSBケーブルのコネクタなどを逆向きや斜めに取付けないでください。
●火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
●本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
●火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
●火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
●発熱、発火、故障の原因となります。
●可燃物や重いものを載せたり、毛布や布団で覆ったり包んだりしないでください。
●発熱、発火、故障の原因となります。
●小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
●感電やけがの原因となります。
●本製品に異常な発熱、発煙、発火、発煙、変形などが発生した場合はすぐに使用を中止してください。
●タップに接続して使用する場合は、隣り合うACアダプタなどと密着しないように間を空けて設置してください。

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどで、人体の静電気を除去するようにしてください。
●故障や破損の原因となる恐れがあります。
●本製品のUSBポート・プラグ部には指などで直接触らないでください。
●故障や破損の原因となる恐れがあります。
●本製品のUSBポートや接続するケーブルのコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細いゴミやホコリ、金属片等)が付着しないように注意してください。
●ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやUSBケーブルを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。
●充電ケーブルのコネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
●火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
●故障や破損などの原因となる恐れがあります。
●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
●結露などにより、火災や感電、故障など原因となる恐れがあります。
●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
●落下により故障、破損の原因となる恐れがあります。
●刃の曲ったプラグは使用しないでください。
●カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
●プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
●プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。
●洗剤や殺虫剤をかけないでください。
●旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のためプラグをコンセントから抜いてください。
●適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で使用してください。

取扱い上のご注意


- 本製品をご使用中に表面があたかくなることがありますが、故障ではありません。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いかねます。
●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
●定期的にバックアップを取ることの対策をあらかじめ行ってください。
●本製品は電気駆動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり臭いが出たりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取り外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

1.仕様

入力 AC100V 50/60Hz
出力 DC5V/1A
USBポート数 USB Aポート(メス)×1ポート
サイズ・重量 W35×D22×H42mm・約30g

2.使用方法

- 1.機器に対応したUSBケーブルのAコネクタを本製品と接続します。
●本製品にはUSBケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
2.本製品のACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
3.USBケーブルのコネクタを充電する機器に接続します。
●充電の状況については、充電している機器の画面でご確認ください。
4.充電が完了したら、本製品と機器からUSBケーブルを取外します。
5.本製品をコンセントから取外します。



3.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社指定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)保証の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売・オークション転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼を郵送、またはご持参される場合の送付料は、お客様の負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社
型番: ACA-IP49BKN シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL
販売店名・住所・TEL
担当者名 保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/
本製品の詳細情報は こちら!
弊社サポートページはこちら!

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

Table with 2 columns: Office Name and Contact Information (Phone/Fax/Email). Includes locations like Osaka, Tokyo, and Fukuoka.