品番：EA940C-44

品名：E 26口金 電球用ソケット

販売価格	1,520円（税抜）／ 1,672円（税込）		
カタログ価格	1,520円（税抜）／1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫：29　（2025/10/01 05:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



カタログ訂正　25/07/09 ●サイズ…(誤)65×21×50mm (正)65×50×49(H)mm (No.56 1115)

仕様

用途	主に船、電車車両、クレーン車などに使用する電球用ソケット	定格容量	6A・300V
口金	E26	サイズ	65×50×49（H）mm
取付ピッチ	50mm		
耐震用電灯(クレーン車、船舶、電車車両の電灯など)に			
磁器製で熱に強いです。			

代替品

品番　EA940C-34

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.