# 品番：EA940CD-21

# 品名：AC125V/15A 3口タップ(雷ｻｰｼﾞ対応)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 520円（税抜）／ 572円（税込） | | |
| カタログ価格 | 520円（税抜）／572円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：43　（2025/07/30 21:36現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0905ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02TK300WH |
| コンセント | 2P×3口 | 定格 | 15A･125V(1500W) |
| 雷サージ機能 | 最大サージ電圧4500V、制限電圧330V | サイズ | 46(W)×25(D)×43(H)mm |
| 重量 | 36g | | |
| 3方向に電源を分配します。 | | | |
| コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。 | | | |
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | | | |
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.