

# 商 品 仕 様 書

No. 1

全 2

## 1. 保証品質

1-1 形状および材料・色彩 商品仕様図による。

1-2 性能

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 耐 熱 | 70℃±3℃ 1時間放置        |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX3 に適合 |

## 2. 環境条件


2-1 使用場所 ・屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)

2-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃


## 3. 使用条件

3-1 取付方法

(1) 絶縁カバーを器具に取り付ける。



(2) 絶縁カバーを取り付けた器具をスイッチボックスに固定し、プレートを取り付ける。



3-2 施工上の注意事項

(1) 取付面はできるだけ凹凸の少ないように仕上げて防水効果を上げてください。

(2) 絶縁カバー使用時石膏ボード用C型はさみ金具(WN39929020)を除くはさみ金具固定はできません。

(3) 絶縁取付枠付の器具は使用できません。

3-3 使用上の注意事項

(1) 使用の際、カバーはなるべく下げてお使いください。また、使用後はカバーを確実に閉じてください。

品  
番

WN9913

品  
名

フルカラー 防滴コンセントプレート

改

6

# 商 品 仕 様 書

No. 2

全 2

## 4. 安全確保のための施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます

- 本品の使用及び施工は必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。  
誤った施工をされますと器具の動作不良、端子部の異常発熱、発火等の恐れがあります。

## 5. 品質保証について

### 5-1保証期間

- 本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

### 5-2保証内容

- 取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、  
無料修理をさせていただきます。

### 5-3保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合は原則として有料にさせていただきます。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などによる故障及び損傷。
  - ③火災,地震,水害,落雷,その他天災地変及び、公害,塩害,ガス害(硫化ガスなど),  
異常電圧,指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
  - ④車両,船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合。
  - ⑥法令,取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品  
番

WN9913

品  
名

フルカラー 防滴コンセントプレート

改