品番：EA940CD-9

品名：AC125V/15A 3口 タップ(雷ｶﾞｰﾄﾞ付)

販売価格	635円（税抜）／ 699円（税込）			
カタログ価格	635円（税抜）／699円(税込)			
在庫数	最新在庫：16　（2025/07/31 01:15現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0906ページ			

仕様

メーカー	朝日電器（ELPA）	型番	A-300SB
サイズ	48×38×23mm	プラグ	2P
雷サージ機能	バリスタ電圧：240V 最大サージ電圧：2500V 制限電圧：395V	電源ラインサージ低減	内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
重量	47.58g		
AC差込口			
定格	15A・AC125V（1500W）	コンセント	2P×3口
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。			
耐電サージ機能作動中はLEDランプが点灯します。			
耐トラッキングカバー付き			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.